

HACCP対応
衛生管理対策商品



HYGIENE CONTROL PRODUCTS
工場内をクリーンに保つ!

TAISEI FINE CHEMICAL

大成ファインケミカル

工場内には危険が



いっぱい!!!



大きな鏡でしっかりチェック!
ガラスミラーを使えない場所でも安心。

貼るだけの簡単施工!

貼るだけでクリーンな床に!

✓ エコクリーンフィルム

- ・清掃が楽になる!
- ・床のヒビをカバー!
- ・虫の侵入を防ぐ!

貼るだけで簡単にエリア分け!

✓ エコクリーンラインテープ

- ・工場内の整理に!
- ・衝突防止などの安全対策に!

全身用 上半身用 顔用 HACCP*に対応!

割れないグリーンミラーシリーズ

✓ 全身用

- ・大きいサイズで異物混入を防ぐ!
- ・歪まない、錆びない、割れない!
- ・飛散しないステンレス製で安心!

✓ どこでも簡単設置! 顔・上半身用

- ・軽量だから設置簡単!
- ・衛生管理にどこでも貼れる!
- ・割れない安全安心!


ご存知
ですか

身体についた毛髪は
50cm以内でないと視認
できません!

割れないグリーンミラー全身用



一般的なミラーは 高さ90cm(全身確認距離1m)



一般的な90cmの鏡では1m離れないと全身を
見ることはできません。

*HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point(危害分析重要管理点)

割れないクリーンミラー



全身用

上半身用

顔用

適応箇所

・食品工場 ・医薬品工場 ・半導体工場
・スポーツ施設 ・学校
・給食センター ・階段の踊り場 など

特殊樹脂とステンレスで
軽量で耐久性に優れた
3層構造

薄さ0.2mmステンレス
薄さ2.6mmポリエチレン芯材
薄さ0.2mmステンレス

顔用(Sサイズ):
W364×H455×D3mm
重量: 約0.9kg

種類	幅	高さ	厚み	重さ	材質
全身用	455mm	1,500mm	3mm	約4kg	ステンレス/樹脂
上半身用	303mm	910mm	3mm	約1.5kg	
顔用	364mm	455mm	3mm	約0.9kg	

全身用:
W455×H1,500×D3mm
重量: 約4kg



ステンレス製の薄型軽量ミラーで全身チェック

割れない、腐食しにくいから工場内のクリーンルームに最適。優れた平滑性と高い硬度でガラス製ミラーに負けない明るさを実現。芯材を強度の高い樹脂にすることでオールステンレス製ミラーよりも軽く、工場内のどこでも簡単に貼付けられる手軽で安全安心なミラーです。HACCPにも対応しています。



設置方法

全身用

専用取付け金具
・取付けレール×2
・ボードアンカー×4
・取付けネジ×4

付属の専用取付け金具で壁などに設置してください。

上半身用・顔用

背面両面テープ
製品裏面についている両面テープで貼付けてください。

顔用4ヶ所
上半身用6ヶ所




HACCP[®]対応で優れた耐久性

厚さ3mmの超軽量

ステンレス製なのに低コスト

エコクリーンフィルム



エコクリーンフィルム グレー

工場の床をクリーンに保つ

エコクリーンラインテープ 黄

エリア分けや区画ラインに

エコクリーンラインテープ 白

歩行帯やゾーニングに

エコクリーンフィルム グリーン

工場の床をより滑りにくく安全に

エコクリーンラインテープ トラ

危険区域の注意喚起に

割れないクリーンミラー 全身用

毛髪混入を防ぎ衝突、接触防止にも

割れないクリーンミラー 上半身用

ロッカーや更衣室などでチェックし毛髪の混入を防ぐ

エコクリーンフィルム クリア

床のヒビ埋め穴埋めに最適

割れないクリーンミラー 顔用

手軽に毛髪チェック



貼るだけでクリーンな床

貼るだけの簡単施工です。低臭なので稼働中の工場床でも臭いを気にせず施工できます。抗菌防カビ性に優れた施工後のワックス掛けも必要ないので清掃コストの削減にも。

適応箇所

カラー	テープ幅	厚み	長さ
クリア	1,350mm	145µm	30m巻
	675mm		
グリーン・グレー	250mm	299µm	30m巻
	1,000mm		



貼るだけでクリーンな床

貼るだけの簡単施工です。低臭なので稼働中の工場床でも臭いを気にせず施工できます。抗菌防カビ性に優れた施工後のワックス掛けも必要ないので清掃コストの削減にも。

適応箇所

カラー	テープ幅	厚み	長さ
クリア	1,350mm	145µm	30m巻
	675mm		
グリーン・グレー	250mm	299µm	30m巻
	1,000mm		



貼るだけでクリーンな床

貼るだけの簡単施工です。低臭なので稼働中の工場床でも臭いを気にせず施工できます。抗菌防カビ性に優れた施工後のワックス掛けも必要ないので清掃コストの削減にも。

適応箇所

カラー	テープ幅	厚み	長さ
クリア	1,350mm	145µm	30m巻
	675mm		
グリーン・グレー	250mm	299µm	30m巻
	1,000mm		

エコクリーンコート層で優れた耐久性

貼るだけでクリーンな床に

低臭で優れた抗菌防カビ性

エコクリーンラインテープ



貼るだけで簡単にエリア分け

抗菌剤配合のため衛生的で、工場内の整理や、接触事故を防ぐ安全対策に便利なラインテープです。

エコクリーンコート層と塩ビラインテープの使用比較

項目	当社 (エコクリーンラインテープ)	他社 (塩ビラインテープ)
耐久性	3年~5年	1年~2年
施工性	貼るだけで完了	接着剤が必要
安全性	抗菌剤配合	抗菌剤配合なし

エコクリーンコート層で優れた耐久性

貼るだけでエリア分け

低臭で再剥離可能

※HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point (危害分析重要管理点) ※MMRP=Multilayer Metal Resin Panel ※HIPS=Hi Impact polystyrene (耐衝撃性ポリスチレン)

製品の注意

割れないクリーンミラー

取付け前に

取付ける面の汚れ・ホコリ・水分・油分などを完全に拭き取り、よく乾かしてください。乾燥が不完全だと、固定されずミラーが落下する恐れがあります。綺麗に清掃した面に、商品の裏面の両面テープで貼付けてください。全身用は付属の専用金具で固定してください。

清掃時に

清掃は、水で薄めた中性洗剤を使用して、柔らかい布で拭いてください。
ガラス鏡用洗剤・クレンザー・たわし・金属たわし・研磨剤つきのスポンジは使用しないでください。
(表面が傷つく場合があります)

注意事項

40℃以上の高温になる場所では使用しないでください。(変形する恐れがあります)
酸性/アルカリ性の薬品がついた場合は、速やかに水で洗い流してください。(変質や変色の原因になります)
ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

エコクリーンフィルム・ラインテープ

取付け前に

事前に汚れや油脂分を除去してください。設置箇所の状態や材質によっては、時間経過による部分的な剥がれなどの原因になる場所があります。微小な亀裂やヒビ以外の凹凸や大きな欠損は、貼付ける前に補修・除去し、平らな面に設置してください。フィルムの断面は鋭利ですので、手袋を使用し怪我に十分注意してください。皮脂が付着すると剥がれの原因となりますので、離型紙を剥がした後の粘着面にあやまって触れないように注意してください。

清掃時に

水拭きやから拭き等の通常の清掃をおこなってください。
放水での清掃は剥がれる場合がございますのでご注意ください。

注意事項

水場には不向きです。
再剥離可能ですが使用条件により糊が残る場合があります。
水等で表面が濡れると、大変滑りやすくなりますので注意してください。
屋外での使用はできません。

世界でただひとつの「輝き」を持つファインケミカルメーカーへ

 大成ファインケミカル株式会社

■ 機能商品事業部

〒124-8535 東京都葛飾区西新小岩3-5-1

Tel. 03-3691-7577 Fax. 03-3691-3035

URL. <https://taisei-fc.co.jp/>

